

DeLaval komadrass M40R



Låt dina kor njuta av mjukheten i stallet. Kor reser och lägger sig upp till 20 gånger per dag – uppmuntra deras naturliga beteende och väfännande i stallet.

Släpp ut korna på bete i ditt stall

En mjölkko lägger den mesta av hennes tyngd på de främre knälederna när hon lägger sig. Detta kan innebära smärta och orsaka så mycket lidande att hon i stället väljer att stå upp. Om kon står upp för länge ändras hennes naturliga beteendecykel, hon äter och dricker mindre och näringsupptaget blir lidande.

Kon mår bra om hon får vila ca 60 % av tiden och resa sig när hon vill. När kon inte är stressad

ökar blodflödet vilket ger bättre foderupptagning och förbättrad mjölkavkastning. Det förebygger också bensador och läkningen av dem.

DeLaval komadrass M40R är utformad för att uppmuntra korna att lägga och resa sig utan att det smärta och att de behåller sin naturliga beteendecykel. Med DeLaval komadrass M40R kan du släppa ut korna på bete inne i ditt stall.



Spara kostnader

Lägga och resa sig enkelt, hygieniska, torra och halkfria bås, samt rätt mängd foder, dricka och rörelse ger korna ett långvarigt välbefinnande. Korns välbefinnande gynnar inte bara kon utan även högre mjölkavkastning vilket ger ökad lönsamhet. Kostnaderna för olika behandlingar minskar och optimalt foderutnyttjande reducerar foderkostnaderna. DeLaval ger dig och din besättning dessa fördelar med vår pålitliga, robusta och kostnadseffektiva DeLaval komadrass M40R.

Pålitligt utförande

Den väl prövade och robusta DeLaval komadrass M40R ger korna välbefinnande som du kan lita på. Den 8-mm tjocka överdraget har


en robust yta som gör den lätt att rengöra. Den speciellt utvecklade latexskummattan är hållbar och elastisk vilket ger dina kor en genomgående mjuk viloplats. Överdraget tillsammans med latexskummattan ger dig en mjuk, stark och sömlös madrass som är enkel att installera. DeLaval M40R är även halkfri pga att kornas klövar sjunker ner i mattan.

Fördelarna

- Långsiktigt välbefinnande innebär långa vilostunder, avslappnade kor och bra mjölkavkastning vilket ger ökad lönsamhet.
- Överdraget på DeLaval M40R är sömlös. Detta förbättrar hygien, ger lägre veterinärkostnader och enklare rengöring. Mögeltillväxt förebyggs pga

det sömlösa överdraget och att latexskummet är inpackat i plastfilm.

- M40R är enkel att installera. Placera plastfilmen och latexskummattan med överdraget överst. Fäst den i bakkant och i framkant av båsset och sedan på sidorna av båsraden.



Tekniska data	Storlek	Material	Tjocklek	Art nr
M40R skummatta	120 x 150 cm	Polyuretan/latex	30 mm	87894301
M40R skummatta	120 x 170 cm	Polyuretan/latex	30 mm	87894302
M40R överdrag	På rulle 1,8 m	Gummi	8 mm	89950701
M40R överdrag	På rulle 2,0 m	Gummi	8 mm	89950702
Spikplugg 8x60 mm	100 st	RFR-stål		89752245
Bricka för 6 mm skruv	Ø25 mm	RFR-stål		92607470
Tejp	48 mm x 50 m			99944883