

DeLaval stallplatsenhet MP400



DELAVAL STALLPLATSENHET MP400

DeLaval stallplatsenhet MP400 har funktioner som gör mjölkningsarbetet effektivt. Resultatet är att både mjölkare och kor mår bra och kan prestera bättre. Den automatiska avtagaren underlättar till exempel arbetet genom att minska stressen i samband med mjölkning.

Säkerställer god mjölk kvalitet

Med DeLaval MP400 mjölkas varje ko utifrån hur den enskilda kon släpper mjölken. Den elektroniskt styrda pulsatorn ger exakt och säker pulsering, vilket är nödvändigt för att få en snabb urmjölkning och bra juverhälsa. DeLaval MP400 registrerar det aktuella mjölkflödet för att kunna ta av vid rätt tidpunkt. Alla parametrar som styr mjölkningen är ställbara. Panelen med tryckknappar är tydlig och lätt att arbeta med. Genom att välja manuellt läge kan du själv avgöra när avtagning ska ske. Två lampor visar hur långt mjölkningen avancerat för den enskilda kon

Komponenterna sitter väl skyddade i ett aluminiumhölje

Förutom mjölkvägaren sitter alla komponenter väl skyddade och förmonterade inuti aluminiumhöljet. Detta underlättar monteringen och gör det lättare att hålla enheten ren och snygg.



EFFEKTER PÅ DIN GÅRD



Djurvälfärd

Registrerar mjölkflödet och tar av mjölkningsorganet när flödet gått ner. Därmed undviks spenskadorna på grund av övermjölkning



Gårdens lönsamhet

DeLaval MP400 är en enkel men effektiv stallplatsenhet. Den snabba och enkla monteringen håller dina kostnader på en låg nivå.



Arbets effektivitet

Comfort start och automatisk avtagning kortar ner arbetstiden och gör att arbetsskador undviks.

Hög effektivitet och enkel att hantera i din dagliga mjölkningsrutin:



Klarar stallets tuffa miljö

Likt avtagarens ytterhölje är vakuumsylindern tillverkad i aluminium. Denna robusta konstruktion är gjord för att klara den tuffa miljö som är i ett mjölkningsstall.



Lätt att använda

Eftersom en av dina händer oftast håller ett mjölkningsorgan har DeLaval stallplatsenhet MP400 utformats för enhandsskötsel. Comfort start är en standardfunktion med MP400. Lyft mjölkningsorganet för att starta mjölkningen. Avtagningen kontrolleras automatiskt men organet kan också tas av när som helst genom att du trycker på Stopp. Du kan också välja manuell användning.

TEKNISK DATA

Spänning: 12 V AC

Material: Aluminium

Vikt: 9,7 kg

Höjd: 1040 mm

Bredd: 163 mm

Djup: 159 mm

Mjölkvägare: MM27BCII

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Mjolkproduktion är en företagsverksamhet och precis som för alla företag finns det krav på att producera mer med mindre. Men mjolkproduktion är även en livsstil och hur du vill driva din gård är en viktig del av de beslut som du, och andra mjolkproducenter, tar varje dag.

Om du vill driva din gård på det mest effektiva sättet är det viktigt att du väljer en partner som kan hjälpa dig få en 360° helhetssyn över hela din verksamhet.

En partner som har erfarenhet av alla aspekter av mjolkproduktion.

En partner som kan hjälpa dig att analysera hur varje del i ditt produktionssystem kommer påverka de andra och hur deras kombinerade inverkan kan bidra till dina målsättningar.

En partner som hjälper dig skapa ett system där det verkligen är du som är i centrum.

We live milk